


Vacuümzuiger OGVN-52-A-U

Artikelnummer: 8204835

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Hoogtecompensatie zuiger	11.2 mm
Zuigerdiameter	52 mm
Zuigervolume	13.3 cm ³
Aansluitingspositie	Boven
Inbouwpositie	Willekeurig
Zuigervorm	Rond vouwbalg 1,5-fach
Bedrijfsdruk	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Geschikt voor batterijproductie volgens de interne definitie van Festo in scherptegraad F1A met beperkingen ten aanzien van het gebruik van Cu/Zn/Ni
Omgevingstemperatuur	10 °C...45 °C
Productgewicht	15 g
Bevestigingstype	Via vacuümaansluiting
Kleur	blauw/lichtblauw
Shore-hardheid	A 30 +/-5 A 70 +/-5
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal zuiger	PUR