


Zachte gripper HPSX-40-2-S-40-BU-RA50

Artikelnummer: 8207885

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	40
Werkslag	0 mm...55 mm
Min. te grijpen diameter	30 mm
Max. te grijpen diameter	55 mm
Aandrijvingstype	Pneumatisch
Inbouwpositie	Willekeurig
Werking	dubbelwerkend
Grijperfunctie	Adaptief
Aantal grijpvingers	2
Constructieve opbouw	vormsluitend wrijvingsgebonden
Bedrijfsdruk	-0.085 MPa...0.02 MPa -0.85 bar...0.2 bar -12.325 psi...2.9 psi
Barstdruk kap	0.06 MPa 0.6 bar 8.7 psi
Max. werkfrequentie gripper	5 Hz
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Trillingsbestendigheid	Transportcontrole met scherpptegraad 2 conform FN 942017-4 en EN 60068-2-6
Beschermingsklasse	IP69K
Totale grijpkracht	5 N
Productgewicht	240 g
Bevestigingstype	na ISO 9409-1-50-4-M6
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal adapter	PA versterkt

Functie	Waarde
Materiaal schroeven	Roestvast staal
Grijpvinger materiaal	VMQ (silicone), metaal detecteerbaar
Materiaal kap	PA versterkt
Kleur	blauw
Shore-hardheid	A 40 +5