


Zachte gripper HPSX-70-3-S-40-BU-RA50

Artikelnummer: 8207889

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	70
Werkslag	20 mm...90 mm
Min. te grijpen diameter	55 mm
Max. te grijpen diameter	80 mm
Aandrijvingstype	Pneumatisch
Inbouwpositie	Willekeurig
Werking	dubbelwerkend
Grijperfunctie	Adaptief
Aantal grijpvingers	3
Constructieve opbouw	vormsluitend wrijvingsgebonden
Bedrijfsdruk	-0.085 MPa...0.02 MPa -0.85 bar...0.2 bar -12.325 psi...2.9 psi
Barstdruk kap	0.06 MPa 0.6 bar 8.7 psi
Max. werkfrequentie gripper	5 Hz
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Trillingsbestendigheid	Transportcontrole met scherpptegraad 2 conform FN 942017-4 en EN 60068-2-6
Beschermingsklasse	IP69K
Totale grijpkracht	10 N
Productgewicht	318 g
Bevestigingstype	na ISO 9409-1-50-4-M6
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal adapter	PA versterkt

Functie	Waarde
Materiaal schroeven	Roestvast staal
Grijpvinger materiaal	VMQ (silicone), metaal detecteerbaar
Materiaal kap	PA versterkt
Kleur	blauw
Shore-hardheid	A 40 +5