

Lengtecompensatie VAL-3/8-80-F1A

Artikelnummer: 8210510

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Hoogtecompensatie zuignaphouder	80 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Vacuümaansluiting boven
Bedrijfsdruk	-0.95 bar...8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Geschikt voor batterijproductie met lagere Cu/Zn/Ni-waarden (F1a)
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	275 g
Bevestigingstype	Met uitwendige schroefdraad M25x1,5
Zuigerbevestiging	Inwendige schroefdraad G3/8
Vacuümaansluiting	Inwendige schroefdraad G3/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal houder	Aluminium POM Hooggelegeerd roestvast staal