



Drukversterker PBPA-63-D-A

Artikelnummer: 8210532

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Zuiger-Ø	63 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Dubbele zuiger drukverhoger
Drukindicator	G1/8 voorbereid
Uitgangsdruk 2	0.4 MPa...2 MPa 4 bar...20 bar 58 psi...290 psi
Bedrijfsdruk	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar 29 psi...145 psi
Ingangsdruk 1	2 bar...10 bar
Ingangsdruk 1 MPa	0.2 MPa...1 MPa
Ingangsdruk 1 psi	29 psi...145 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	5 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	5 °C...60 °C
Productgewicht	3050 g
Bevestigingstype	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Pneumatische aansluiting 2	G3/8
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform