

Lengtecompensatie VAL-M5-5-F1A

Artikelnummer: 8214722

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Hoogtecompensatie zuignaphouder	5 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Vacuümaansluiting boven
Bedrijfsdruk	-0.95 bar...8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Geschikt voor batterijproductie met lagere Cu/Zn/Ni-waarden (F1a)
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	25 g
Bevestigingstype	met uitwendige schroefdraad M16x1
Zuigerbevestiging	Inwendige schroefdraad M5
Vacuümaansluiting	Inwendige schroefdraad M5
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal houder	Aluminium POM Hooggelegeerd roestvast staal