

# Lengtecompensatie VAL-1/4-20-F1A

Artikelnummer: 8214724

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                                              | Waarde                                                            |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Hoogtecompensatie zuignaphouder                      | 20 mm                                                             |
| Inbouwpositie                                        | Willekeurig                                                       |
| Constructieve opbouw                                 | Vacuümaansluiting boven                                           |
| Bedrijfsdruk                                         | -0.95 bar...8 bar                                                 |
| Bedrijfsmedium                                       | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                         |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                     | 2 - matige corrosiebelasting                                      |
| LABS-conformiteit                                    | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen | Geschikt voor batterijproductie met lagere Cu/Zn/Ni-waarden (F1a) |
| Omgevingstemperatuur                                 | -10 °C...60 °C                                                    |
| Productgewicht                                       | 118 g                                                             |
| Bevestigingstype                                     | met uitwendige schroefdraad M26x1,5                               |
| Zuigerbevestiging                                    | Inwendige schroefdraad G1/4                                       |
| Vacuümaansluiting                                    | Inwendige schroefdraad G1/4                                       |
| Materiaal-informatie                                 | RoHS conform                                                      |
| Materiaal afdichtingen                               | NBR                                                               |
| Materiaal behuizing                                  | Aluminium                                                         |
| Materiaal houder                                     | Aluminium<br>POM<br>Hooggelegeerd roestvast staal                 |