

# Parallelkit EAMM-U-60-C42-6-68C-91-S5

Artikelnummer: 8216596

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	60
Inbouwpositie	Willekeurig
Tandwieloverbrenging	1:1
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 100 %
Beschermingsklasse	IP69K
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	27.6 kgmm <sup>2</sup>
Overdraagbaar draaimoment	3 Nm
Productgewicht	1640 g
Interfacecode actuator	C42-6
Interfacecode motor In	68C
Materiaal-informatie	RoHS conform