

Parallelkit EAMM-U-60-C50-10-68C-91-S5

Artikelnummer: 8216598

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	60
Inbouwpositie	Willekeurig
Tandwieloverbrenging	1:1
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 100 %
Beschermingsklasse	IP69K
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	27.7 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	3 Nm
Productgewicht	1890 g
Interfacecode actuator	C50-10
Interfacecode motor In	68C
Materiaal-informatie	RoHS conform