

Parallelkit EAMM-U-86-C68-16-88C-102-S5

Artikelnummer: 8216601

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	86
Inbouwpositie	Willekeurig
Tandwieloverbrenging	1:1
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 100 %
Beschermingsklasse	IP69K
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	172.8 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	9.5 Nm
Productgewicht	4560 g
Interfacecode actuator	C68-16
Interfacecode motor In	88C
Materiaal-informatie	RoHS conform