


Parallelkit EAMM-U-145-C68-16-138C-188-S5

Artikelnummer: 8216603

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	145
Inbouwpositie	Willekeurig
Tandwieloverbrenging	1:1
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 100 %
Beschermingsklasse	IP69K
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	2221 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	50 Nm
Productgewicht	10600 g
Interfacecode actuator	C68-16
Interfacecode motor In	138C
Materiaal-informatie	RoHS conform