


Vacuümzuigventiel ISV-1/8-F1A

Artikelnummer: 8217204

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	G1/8
Uitwerpimpulsgechiktheid	8 MPa 8 bar
Inbouwpositie	Willekeurig
Bedrijfsdruk	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar
Vereiste zuigvolumestroom bij -0,5 bar	2 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:::]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Geschikt voor batterijproductie met lagere Cu/Zn/Ni-waarden (F1a)
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	9 g
Bevestigingstype	Inschroefbaar
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Materiaal veer	hooggelegeerd staal
Materiaal filter	Aluminium kneedlegering Roestvast stalen weefsel
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering
Materiaal holle schroef	Aluminium kneedlegering
Materiaal vlotter	POM