

Ronde cilinder DPRA-N-1 1 1/4"-1-NGP4-N

Artikelnummer: 8217855

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Slag	1 in
Zuiger-Ø	1 1/4"
Zuigerstangschroefdraad	7/16-20 UNF-2A
Demping	geen demping
Inbouwpositie	Willekeurig
Zuigerstangeinde	Buitendraad
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang Cilinderbuis
Positiedetectie	zonder
Borging tegen verdraaien/geleiding	Ronde zuigerstang
Bedrijfsdruk	9.99 psi...150 psi
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	-40 °F...300 °F
Productgewicht	0.59 lb
Pneumatische aansluiting	1/8 NPT
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvast
Materiaal cilinderbuis	Hooggelegeerd roestvast staal