

**Filterpatroon**  
**OAFC-A2-Q4-E-F**  
Artikelnummer: 8224526

**FESTO**



**Gegevensblad**

| Functie                                              | Waarde                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filterfijnheid                                       | 10 µm                                                                                                                                                |
| Verpakkingsgrootte                                   | 5                                                                                                                                                    |
| Bedrijfsmedium                                       | Lucht                                                                                                                                                |
| LABS-conformiteit                                    | VDMA24364-zone III                                                                                                                                   |
| Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen | Geschikt voor batterijproductie volgens de interne definitie van Festo in scherptegraad F1A met beperkingen ten aanzien van het gebruik van Cu/Zn/Ni |
| Productgewicht                                       | 0.37 g                                                                                                                                               |
| Materiaal-informatie                                 | RoHS conform                                                                                                                                         |
| Materiaal filter                                     | PE                                                                                                                                                   |