

Cartridge NPQX-D-PC15-T12-P2

Artikelnummer: 8225234

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Standaard
Nominale doorlaat	10 mm
Slanginsteekdiepte	25.4 mm
Dichtingstype aan de schroefplug	O-ring
Inbouwpositie	Willekeurig
Bouwworm	Rechte vorm
Verpakkingsgrootte	2
Constructieve opbouw	Push-Pull-principe
Bedrijfsdruk	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-C1-L
Omgevingstemperatuur	-5 °C...60 °C
Productgewicht	20.8 g
Bevestigingstype	Met bevestigingsklem
Pneumatische aansluiting 1	Cartridge 15 mm
Pneumatische aansluiting 2	voor slang met buiten-Ø 1/2"
Kleur demontagering	Blauw
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal
Materiaal demontagering	PA-versterkt
Materiaal O-ring	HNBR
Materiaal slangafdichting	HNBR
Materiaal slangklemsegment	Hooggelegeerd roestvast staal