

Koppeling EAMC-42-50-19-19-U

Artikelnummer: 8225423

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Opnamediameter 1	19 mm
Opnamediameter 2	19 mm
Bouwgrootte	42
Nominale lengte	50 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	6000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	34.8 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	21 Nm
Productgewicht	137 g
Materiaal-informatie	RoHS conform