

Koppelingsnaaf EAMC-H-35-13-GB16-19

Artikelnummer: 8228661

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Opnamediameter 1	19 mm
Bouwgrootte	30/35
Nominale lengte	23.4 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	8000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	5.8 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	15 Nm
Productgewicht	31 g
Materiaal-informatie	RoHS conform