

# Verzorgingseenheid MSB4-1/4-FRC:J93PAGNM1-WP

Artikelnummer: 8229813

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	4
Serie	MS
Bedieningszekering	Draaiknop met vergrendeling
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Condensaataftap	Manueel draaiend
Constructieve opbouw	Filter-regelaar-olievernevelaar
Filterfijnheid	5 µm
Regelaarfunctie	Uitgangsdruk constant met voordrukcompensatie Met secundaire ontluchting Met terugstroomgedrag
Schaalbescherming	Kunststof beschermkap
Drukindicator	met manometer
Bedrijfsdruk	0.15 MPa...1.4 MPa 1.5 bar...14 bar
Drukregelbereik	0.5 bar...12 bar
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)	800 l/min
Bedrijfsmedium	Perlucht conform ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist) Compatibiliteit met esterolie niet vermeld
Vrijgegeven oliën	Festo speciale olie in 1l-bus Typeaanduiding: 152 811 OFSW-32 MOBIL DTE 24 SHELL Tellus Oil DO 32
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perlucht conform ISO 8573-1:2010 [6:4:-]
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	540 g
Bevestigingstype	met bevestigingsbeugel
Pneumatische aansluiting 1	G1/4

<b>Functie</b>	<b>Waarde</b>
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal draaiknop	POM
Materiaal filter	PE
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium
Materiaal schaal	PC