

# Cartridge NPQX-D-PC15-T14-P10

Artikelnummer: 8230012

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                                          | Waarde                                                            |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Bouwgrootte                                      | Standaard                                                         |
| Nominale doorlaat                                | 4.5 mm                                                            |
| Slanginsteekdiepte                               | 11.93 mm                                                          |
| Dichtingstype aan de schroefplug                 | Zonder afdichting                                                 |
| Inbouwpositie                                    | Horizontaal                                                       |
| Bouwworm                                         | Rechte vorm                                                       |
| Verpakkingsgrootte                               | 10                                                                |
| Constructieve opbouw                             | Push-Pull-principe                                                |
| Bedrijfsdruk                                     | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Bedrijfsmedium                                   | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inerte gassen        |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium         | Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)         |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                 | 3 - sterke corrosiebelasting                                      |
| LABS-conformiteit                                | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Omgevingstemperatuur                             | -10 °C...60 °C                                                    |
| Productgewicht                                   | 2.15 g                                                            |
| Bevestigingstype                                 | Met bevestigingsklem                                              |
| Pneumatische aansluiting 1                       | Cartridge 15 mm                                                   |
| Pneumatische aansluiting 2                       | Voor slang buiten-Ø 1/4"                                          |
| Kleur demontagering                              | Blauw                                                             |
| Materiaal-informatie                             | RoHS conform                                                      |
| Materiaal behuizing                              | PA-versterkt                                                      |