

# Axiaalkit EAMM-A-C42-8-79CB-S5

Artikelnummer: 8230177

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale lengte	54 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Tandwieloverbrenging	1:1
Max. toerental	8000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 100 %
Beschermingsklasse	IP69K
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	5.87 kgmm <sup>2</sup>
Overdraagbaar draaimoment	6.5 Nm
Productgewicht	800 g
Interfacecode actuator	C42-8
Interfacecode motor In	78CB
Materiaal-informatie	RoHS conform