

Axiaalkit EAMM-A-C50-10-89CC-S5

Artikelnummer: 8230183

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|----------------------------|------------------------|
| Nominale lengte | 57.7 mm |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Tandwieloverbrenging | 1:1 |
| Max. toerental | 8000 1/min |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Lagertemperatuur | -25 °C...60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 100 % |
| Beschermingsklasse | IP69K |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Massatraagheidsmoment | 5.87 kgmm ² |
| Overdraagbaar draaimoment | 12.5 Nm |
| Productgewicht | 920 g |
| Interfacecode actuator | C50-10 |
| Interfacecode motor In | 89CC |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |