


Axiaalkit EAMM-A-C50-10-90CA-S5

Artikelnummer: 8230184

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale lengte	51 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Tandwieloverbrenging	1:1
Max. toerental	8000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 100 %
Beschermingsklasse	IP69K
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	5.87 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	12.5 Nm
Productgewicht	870 g
Interfacecode actuator	C50-10
Interfacecode motor In	90CA
Materiaal-informatie	RoHS conform