

Axiaalkit EAMM-A-C68-16-90CA-S5

Artikelnummer: 8230188

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale lengte	67.5 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Tandwieloverbrenging	1:1
Max. toerental	6500 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 100 %
Beschermingsklasse	IP69K
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	34.8 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	21 Nm
Productgewicht	1710 g
Interfacecode actuator	C68-16
Interfacecode motor In	90CA
Materiaal-informatie	RoHS conform