


# Axiaalkit EAMM-A-C80-19-134CA-S5

Artikelnummer: 8230197

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale lengte	90 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Tandwieloverbrenging	1:1
Max. toerental	5500 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 100 %
Beschermingsklasse	IP69K
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	128 kgmm <sup>2</sup>
Overdraagbaar draaimoment	60 Nm
Productgewicht	3870 g
Interfacecode actuator	C80-19
Interfacecode motor In	134CA
Materiaal-informatie	RoHS conform