

Axiaalkit EAMM-A-C80-19-155CA-S5

Artikelnummer: 8230200

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale lengte	82 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Tandwieloverbrenging	1:1
Max. toerental	5500 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 100 %
Beschermingsklasse	IP69K
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	128 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	60 Nm
Productgewicht	3740 g
Interfacecode actuator	C80-19
Interfacecode motor In	155CA
Materiaal-informatie	RoHS conform