


Inschakelventiel MS4-EM1-AGC

Artikelnummer: 8232833

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Serie	MS
Bouwgrootte	4
Constructieve opbouw	Draaischuif
Bedieningswijze	manueel
Ontluchtingsfunctie	Niet smoorbaar
Besturingstype	direct
Ventiel functie	3/2 bistabiel
Bedrijfsdruk	0 MPa...1.4 MPa 0 bar...14 bar
C-waarde	9 l/sbar
b-waarde	0.39
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)	2200 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met toebehoren
Inbouwpositie	Willekeurig
Stroomrichting	Niet reversibel
Productgewicht	320 g
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Pneumatische aansluiting 2	G3/8
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Materiaal afdichtingen	TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium