


**Filter**  
**MS6-LF-AGF-C-R-M**  
 Artikelnummer: 8232879

**FESTO**



**Gegevensblad**

| Functie                                                   | Waarde                                                     |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Bouwgrootte                                               | 6                                                          |
| Serie                                                     | MS                                                         |
| Inbouwpositie                                             | Verticaal +/- 5°                                           |
| Filterfijnheid                                            | 5 µm                                                       |
| Condensaataftap                                           | Manueel draaiend                                           |
| Constructieve opbouw                                      | Sinterfilter met centrifugaalafscheider                    |
| Schaalbescherming                                         | Kunststof beschermkap                                      |
| Condensaatafscheidingsgraad                               | 75 %                                                       |
| Bedrijfsdruk                                              | 0 MPa...2 MPa<br>0 bar...20 bar<br>0 psi...290 psi         |
| Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343) | 3200 l/min                                                 |
| Bedrijfsmedium                                            | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Inerte gassen |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                          | 2 - matige corrosiebelasting                               |
| LABS-conformiteit                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| Lagertemperatuur                                          | -10 °C...60 °C                                             |
| Geschiktheid voor levensmiddelen                          | Zie uitgebreide informatie over het materiaal              |
| Luchtreinheidsklasse aan de uitgang                       | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [6:8:4]                  |
| Mediumtemperatuur                                         | -10 °C...60 °C                                             |
| Omgevingstemperatuur                                      | -10 °C...60 °C                                             |
| Poriëngrootte                                             | 5 µm                                                       |
| Productgewicht                                            | 900 g                                                      |
| Bevestigingstype                                          | Naar keuze:<br>Leidinginbouw<br>Met toebehoren             |
| Pneumatische aansluiting 1                                | G1                                                         |
| Pneumatische aansluiting 2                                | G1                                                         |
| Materiaal-informatie                                      | RoHS conform                                               |
| Materiaal aansluitplaat                                   | Persgegoten aluminium                                      |
| Materiaal afdichtingen                                    | NBR                                                        |
| Materiaal filter                                          | PE                                                         |

| Functie                    | Waarde                |
|----------------------------|-----------------------|
| Materiaal behuizing        | Persgegoten aluminium |
| Materiaal schaal           | PC                    |
| Materiaal scheidingsschijf | POM                   |