


Combinatie van verzorgingseenheden MSB4-1/4:I:I3

Artikelnummer: 8233006

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	4
Serie	MS
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Condensaataftap	Manueel draaiend
Constructieve opbouw	Vezelfilter
Max. hoeveelheid condensaat	19 ml
Schaalbescherming	Kunststof beschermkap
Bedrijfsdruk	0 MPa...1.4 MPa 0 bar...14 bar 0 psi...203 psi
Max. normaal debiet	360 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:-:4] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [5:-:3]
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	400 g
Bevestigingstype	Met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal filter	Borsilicaatvezel
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium
Materiaal schaal	PC