


Combinatie van verzorgingseenheden MSB6-3/8:C3:J1:F3-WP

Artikelnummer: 8233033

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	6
Serie	MS
Bedieningszekering	Draaiknop met vergrendeling met toebehoren sluitbaar
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Filterfijnheid	40 µm
Condensaataftap	Manueel draaiend
Constructieve opbouw	Aftakingsmodule Inschakelventiel Inschakelventiel-filterregelaar
Max. hoeveelheid condensaat	38 ml
Regelaarfunctie	Uitgangsdruk constant met voordrukcompensatie Met secundaire ontluchting Met terugstroomgedrag
Schaalbescherming	Kunststof beschermkap
Drukindicator	met manometer
Bedrijfsdruk	0.15 MPa...2 MPa 1.5 bar...20 bar 21.75 psi...290 psi
Drukregelbereik MPa	0.05 MPa...1.2 MPa
Drukregelbereik	0.5 bar...12 bar
Drukregelbereik psi	7.25 psi...174 psi
Max. normaal debiet	3500 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	2360 g

Functie	Waarde
Bevestigingstype	met bevestigingsbeugel
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Pneumatische aansluiting 2	G3/8
Pneumatische aansluiting 3	G1/2
Materiaal filter	PE
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium
Materiaal schaal	PC