


# Combinatie van verzorgingseenheden MSB6-AGE:C3:J2-WP

Artikelnummer: 8233041

**FESTO**



## Gegevensblad

| Functie                                  | Waarde                                                                                               |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bouwgrootte                              | 6                                                                                                    |
| Serie                                    | MS                                                                                                   |
| Bedieningszekering                       | Draaiknop met vergrendeling met toebehoren sluitbaar                                                 |
| Inbouwpositie                            | Verticaal +/- 5°                                                                                     |
| Filterfijnheid                           | 40 µm                                                                                                |
| Condensaataftap                          | Volautomatisch                                                                                       |
| Constructieve opbouw                     | Inschakelventiel-filterregelaar                                                                      |
| Max. hoeveelheid condensaat              | 38 ml                                                                                                |
| Regelaarfunctie                          | Uitgangsdruk constant met voordrukcompensatie<br>Met secundaire ontluchting<br>Met terugstroomgedrag |
| Schaalbescherming                        | Kunststof beschermkap                                                                                |
| Drukindicator                            | met manometer                                                                                        |
| Bedrijfsdruk                             | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar<br>29 psi...174 psi                                              |
| Drukregelbereik MPa                      | 0.05 MPa...1.2 MPa                                                                                   |
| Drukregelbereik                          | 0.5 bar...12 bar                                                                                     |
| Drukregelbereik psi                      | 7.25 psi...174 psi                                                                                   |
| Max. normaal debiet                      | 4300 l/min                                                                                           |
| Bedrijfsmedium                           | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inerte gassen                                           |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)                                            |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK         | 2 - matige corrosiebelasting                                                                         |
| LABS-conformiteit                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                    |
| Lagertemperatuur                         | -10 °C...60 °C                                                                                       |
| Luchtreinheidsklasse aan de uitgang      | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                            |
| Mediumtemperatuur                        | -10 °C...60 °C                                                                                       |
| Omgevingstemperatuur                     | -10 °C...60 °C                                                                                       |
| Productgewicht                           | 1910 g                                                                                               |
| Bevestigingstype                         | met bevestigingsbeugel                                                                               |

| Functie                    | Waarde                |
|----------------------------|-----------------------|
| Pneumatische aansluiting 1 | G3/4                  |
| Pneumatische aansluiting 2 | G3/4                  |
| Materiaal filter           | PE                    |
| Materiaal behuizing        | Persgegoten aluminium |
| Materiaal schaal           | PC                    |