


Combinatie van verzorgingseenheden MSB6-AGE:J2:M1-WP

Artikelnummer: 8233047

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	6
Serie	MS
Bedieningszekering	Draaiknop met vergrendeling met toebehoren sluitbaar
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Condensaataftap	Volautomatisch
Constructieve opbouw	Filter-regelaar-olievernevelaar
Max. hoeveelheid condensaat	38 ml
Filterfijnheid	40 µm
Max. olievulhoeveelheid	75 cm³
Regelaarfunctie	Uitgangsdruk constant met voordrukcompensatie Met secundaire ontluchting Met terugstroomgedrag
Schaalbescherming	Kunststof beschermkap
Drukindicator	met manometer
Bedrijfsdruk	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar
Drukregelbereik	0.5 bar...12 bar
Max. normaal debiet	3700 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:-]
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	1930 g
Bevestigingstype	met bevestigingsbeugel
Pneumatische aansluiting 1	G3/4
Pneumatische aansluiting 2	G3/4

Functie	Waarde
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal filter	PE
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium
Materiaal schaal	PC