


**Axiaalkit**  
**EAMM-A-D60-60G-S1-G3**  
Artikelnummer: 8234789

**FESTO**



**Gegevensblad**

| Functie                    | Waarde                 |
|----------------------------|------------------------|
| Nominale lengte            | 76.5 mm                |
| Inbouwpositie              | Willekeurig            |
| Max. toerental             | 6000 1/min             |
| LABS-conformiteit          | VDMA24364-B2-L         |
| Lagertemperatuur           | -25 °C...60 °C         |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 95 %               |
| Beschermingsklasse         | IP65                   |
| Omgevingstemperatuur       | -10 °C...60 °C         |
| Massatraagheidsmoment      | 34.8 kgmm <sup>2</sup> |
| Overdraagbaar draaimoment  | 21 Nm                  |
| Productgewicht             | 1210 g                 |
| Interfacecode actuator     | D60                    |
| Interfacecode motor In     | 60G                    |
| Materiaal-informatie       | RoHS conform           |