


Kabel
NEYM-F- -Q9
Artikelnummer: 8242219

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Productgewicht	0.223 kg...6.69 kg
Bereik voor bedrijfsspanning DC	0 V...850 V
Bereik voor bedrijfsspanning AC	0 V...630 V
Stroombelastbaarheid	17.8 A
Aarddraadaansluiting	Niet aanwezig
Kabeldiameter	11.5 mm
Kabelmontage	$4 \times 1,5 \text{ mm}^2 + (2 \times 0,75 \text{ mm}^2) + (4 \times 0,14 \text{ mm}^2 + 2 \times 0,2 \text{ mm}^2)$
Beschermingsklasse	IP00
Omgevingstemperatuur	90 °C
Omgevingstemperatuur bij flexibele kabelplaatsing	90 °C
Lagertemperatuur	70 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal kabelmantel	TPE-E
Kleur kabelmantel	Grijs