


# totaalteller PZA-E-C

Artikelnummer: 8606

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	mechanische teller (afloop) met pneumatische aandrijving
Soort reset	Drukknop of pneumatisch signaal
Display	met 6 posities
Vervaldruk aandrijving	< 0,15 bar
Vervaldruk terugstelling	< 0,15 bar
Aanspreekdruk aandrijving	> 0,8 bar
Aanspreekdruk terugstelling	2 bar
Werkdruk	2 ... 8 bar
Minimale terugschakeldruk	2 bar
Minimale impulsduur aandrijving	8 ms
Minimale impulsduur terugbrenging	150 ms
Minimale pauzeduur aandrijving	10 ms
Minimale pauzeduur terugbrenging	50 ms
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Productgewicht	70 g
Soort bevestiging	Frontpaneelmontage
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal behuizing	PA