

voetventiel met mechanische vergrendeling (pal)



FP-3-1/4-B

Artikelnummer: 8986

FESTO

vergrendelbaar

Dit type is geschikt voor vacuüm.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventielfunctie	3/2 bistabiel
Soort bediening	manueel
normaal nominaal debiet	600 l/min
Werkdruk	-0,95 ... 10 bar
Constructieve opbouw	Schotelzitting
Soort reset	mechanische veer
Nominale diameter	7 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Soort sturing	direct
Stroomrichting	niet omkeerbaar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Bedieningskracht	58,5 N
Productgewicht	1.760 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium