


metalen buis met kunststofdeklaag PM-4

Artikelnummer: 9084

FESTO

is geschikt voor gebruik met QS-insteekschroefkoppelingen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	6 mm
Debietrelevante buigradius	19 mm
Binnendiameter	3,92 mm
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 30 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-29 ... 65 °C
Productgewicht volgens lengte	0,024 kg/m
Kleur	zwart
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal slang	aluminiumlegering PE