


snelontluchtingsventiel SEU-1/2-NPT

Artikelnummer: 9801

FESTO

met geluiddemper.

Het ontluchtingsgeluid is gemeten bij 6 bar tegen atmosfeer op 1 m afstand.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiefunctie	Snelontluchting
Pneumatische aansluiting 1	1/2 NPT
Pneumatische aansluiting 2	1/2 NPT
Soort bevestiging	inschroefbaar
Normaal nominaal debiet ontluchting 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	4.020 l/min
Normaal debiet ontluchting 0,6-0 MPa (6-0 bar, 87-0 psi)	6.500 l/min
Normaal nominaal debiet beluchting 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	4.560 l/min
Werkdruk	0,3 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-20 ... 75 °C
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Nominale diameter	15 mm
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-20 ... 75 °C
Geluidsdrukniveau	86 dB(A)
Materiaal - opmerking	RoHS conform