

Lengtecompensatie VAL-M5-5

Artikelnummer: 151209

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Hoogtecompensatie zuignaphouder	5 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Vacuümaansluiting boven
Bedrijfsdruk	-0.95 bar...8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	25 g
Bevestigingstype	met uitwendige schroefdraad M16x1
Zuigerbevestiging	M5
Vacuümaansluiting	M5
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal houder	Aluminium POM Hooggelegeerd roestvast staal