

Lengtecompensatie VAL-1/8-10

Artikelnummer: 151210

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Hoogtecompensatie zuignaphouder	10 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Vacuümaansluiting boven
Bedrijfsdruk	-0.95 bar...8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	62 g
Bevestigingstype	met uitwendige schroefdraad M22x1,5
Zuigerbevestiging	G 1/8
Vacuümaansluiting	G1/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal houder	Aluminium POM Hooggelegeerd roestvast staal