

Zawór kulowy QH-QS-4-1/8

Numer produktu: 153486

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	2/2 bistabilny
Przyłącze pneumatyczne 1	R1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	QS-4
Sposób uruchamiania	ręczne
Typ mocowania	wkręcane
Normalny przepływ nominalny	235 l/min

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	2.5 mm
Ciśnienie robocze	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7::-]
Sposób uszczelnienia	miękki
Konstrukcja	Zawór kulowy
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	14 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS