

Napęd liniowy DGP-1 1/4"- -PPV-A-B


Numer części: 160911

FESTO

z bezdotykową sygnalizacją położenia, beztłoczyskowy, z mechanicznym sprzężeniem tłoka z suwakiem i nastawialną amortyzacją w położeniach krańcowych.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2013.



Przykładowy model

Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	10 ... 3 000 mm
Średnica tłoka	1 1/4"
Amortyzacja	PPV: amortyzacja pneumatyczna, obustronnie nastawialna Amortyzator, charakterystyka twarda
Prowadzenie	Wykonanie podstawowe
Zasada napędu	Kształtowy (rowek)
Ciśnienie robocze	2 ... 8 bar
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Długość amortyzacji	20 mm
Przyłącza pneumatyczne	NPT1/8-27