

# Kabel enkodera NEBM-M12G8-E- -S1G9-V4

Numer części: 1617291

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Charakterystyka kabla	odpowiedni do przewodnicy łańcuchowej
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-40 ... 75 °C
Temperatura otoczenia	-50 ... 80 °C
Min. promień gięcia	100 mm
Budowa kabla	Ekranowany 3x(2 x 0,14 mm <sup>2</sup> ) + 2 x 0,5 mm <sup>2</sup>
Średnica kabla	8.2 mm
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał powłoki kabla	TPE-U(PUR)