


Kabel przyłączeniowy KMP2-03-V-X-26

Numer części: 18681

FESTO

Kabel jest dostępny w długościach od 1 do 90 m.
Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2012.



Exemplary representation

Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zakres napięcia roboczego AC	≤ 250 V
Zakres napięcia roboczego DC	≤ 300 V
Dopuszczalny prąd obciążenia	7.5 A
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 80 °C
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Przyłącze elektryczne	Gniazdo wtykowe 26-pin
Budowa kabla	26 x 0,75 mm ²
Średnica kabla	15 mm
Sposób montażu	Z nakrętką kołpakową
Kod koloru, izolacja rdzenia	Czarne żyły z ciągłą białą numeracją od 1 do 26
Materiał uszczelnień	CR Lekki i odporny na olej
Materiał obudowy	Stop miedzi Niklowanie
Materiał powłoki kabla	PVC
Materiał zestyku	Stop miedzi Styki połączone