



Wyłącznik zbliżeniowy CRSMT-8-PS-K-LED-24

Numer części: 525563

FESTO

elektryczny, bezstykowy, PNP, do napędów z rowkiem T, z kablem, korozjo- i kwasoodporny.



Karta danych

Cecha	Wartość
Kształt	Do rowka T
Dopuszczenie	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE
Sposób pomiaru	Magneto rezystancyjny
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Wyjście dwustanowe	PNP
Funkcja elementu przełączającego	Styk normalnie otwarty
Powtarzalność wartości przełączenia	+/- 0,1 mm
Czas włączania	0.2 ms
Czas wyłączenia	0.5 ms
Maks. częstotliwość przełączania	1 000 Hz
Maks. prąd wyjściowy	100 mA
Maks. moc przełączania DC	3 W
Spadek napięcia	≤ 1.8 V
Prąd resztkowy	≤ 0.1 mA
Zabezpieczenie przed zwarcie	Tak
Zakres napięcia roboczego DC	10 ... 30 V
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Dla wszystkich przyłączy elektrycznych
Przyłącze elektryczne	Kabel 3-żyły
Długość kabla	2.5 m
Materiał powłoki kabla	TPE-O
Sposób montażu	Zamocowany w rowku T
Waga produktu	40 g
Materiał obudowy	PP Stal wysokostopowa, nierdzewna
Wskaźnik stanu przełączania	Żółta dioda LED
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 60 °C
Stopień ochrony	IP65 IP68 IP69K
Napięcie przebicia izolacji	500 V
Stopień zanieczyszczenia	3