

Gniazdo łącznika KDS6-1/4-A


Numer części: 531647

Produkt wycofywany z produkcji

[samozamykające się, do bezpiecznego połączenia wg ISO 4414](#)

[Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2018. Alternatywne produkty patrz Support Portal.](#)

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	8 mm
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.5 ... 12 bar
Normalny przepływ nominalny	1 611 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Dopuszczenie	BIA TÜV
Nominalny moment dokręcający	9.5 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 15 %
Waga produktu	93 g
Przylącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny G1/4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS