

# Gniazdo wielokrotne KDVF-5

Numer produktu: 7562

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	4 mm
Ciśnienie robocze	-0.95 bar...16 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	21 g
Maks. liczba przyłączy	5
Przyłącze pneumatyczne	PK-2 PK-3 PK-4
Kolor	szary
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS