


Wtyczka zaślepka NEAC-M-S-BD-R3SCPP

Numer produktu: 8090740

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość	34 mm
Wysokość	22.4 mm
Długość	69.2 mm
Waga produktu	75.4 g
Wielkość opakowania	1
Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa	dla RJ45 i SC-RJ
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj mocowania	Push-Pull
Stopień ochrony	IP65 IP67
Uwaga o stopniu ochrony	w stanie zamontowanym
Temperatura otoczenia	-40 °C...70 °C
Temperatura przechowywania	-40 °C...70 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Kolor obudowy	srebrny
Materiał obudowy	Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany
Materiał uszczelnień	NBR
Próba ogniowa	UL94 V-0