

Cewka VACS-C-R3-1L

Numer produktu: 8135907

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Sposób uruchamiania	elektrycznie
Pozycja montażu	dowolny
Spełnia normę	IEC 61010-1 ISO 20401
Wskaźnik stanu sygnału	LED
Czas pracy ciągłej	100%
Klasa materiału izolującego	H
Klasa materiału izolującego drutu lakierowanego	H
Parametry cewki	24 V DC; 2,8 W
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Certyfikacja	c UL us - Recognized (OL)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-20 °C...50 °C
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-20 °C...50 °C
Waga produktu	33 g
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza	Wtyczka
Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa	M12x1, kodowanie A wg EN 61076-2-101
Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył	2
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj mocowania	Blokowanie śrubą
Typ mocowania	z nakrętką radełkowaną
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	PA Stal
Materiał cewki	Miedź Stal Thermoplast
Materiał uzwojenia	Miedź