

# Końcówka pipety DHAP-300-TA1FS-P960R

Numer produktu: 8160286

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Objętość	300 µl
Wielkość opakowania	960
Konstrukcja	Uchwyt do jednorazowych końcówek do pipet Festo 20...1000 µl
Rodzaj opakowania	Kaseta
Filtr	tak
Bioburden	ATP: < $2 \cdot 10^{-12}$ mg/µl BSE / TSE: wolny DNA: < 32 pg menschliche DNA DNase: $\leq 5 \cdot 10^{-7}$ jednostek Kunitza/µl Endotoksyna: $\leq 0,001$ EU/ml RNase: $\leq 5 \cdot 10^{-9}$ jednostek Kunitza/µl
Sterylność	SAL 1E-6, wstępnie sterylizowane
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	5 °C...40 °C
Informacja dotycząca temperatury przechowywania	Przez krótki czas do transportu w opakowaniu -25 ... 55°C
Względna wilgotność powietrza	10 - 90% bez kondensacji
Warunki otoczenia	Ciśnienie atmosferyczne 80 ... 106 kPa
Temperatura otoczenia	5 °C...40 °C
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał końcówki pipety	PP