

# Adapter montażowy DARQ-K-X1-A3-F05-R14

Numer produktu: 8183116

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Spełnia normę	ISO 5211 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Konstrukcja	Adapter montażowy
Punkt podłączenia ustawnika i czujnika położenia jest zgodny z normą	VDI/VDE 3845 wielkość AA 1 VDI/VDE 3845 wielkość AA 2 VDI/VDE 3845 wielkość AA 3
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-20 °C...50 °C
Temperatura otoczenia	-20 °C...70 °C
Waga produktu	100 g
Typ mocowania	na kołnierzu wg ISO 5211
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał adaptera montażowego	PA
Materiał nakrętki	Nierdzewna stal stopowa
Materiał krążka	Stal wysokostopowa nierdzewna
Materiał śrub	Stal nierdzewna